


**CC.T 09T302, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 270 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT09T302-HQ CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA115P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	HQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie