


**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Trieda položky	25E

Technický opis

Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	WP
Typ	CA115P
Posuv f	0,07 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2

Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie