


**CCMT 060202 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260093 CA115P
GTIN	4960664045204
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA115P
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 270 m/min
Lamač triesok	WP
Posuv f	0,07 - 0,5 mm/ot,

Podmienka rezu	kontinuálny
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie