

**CCMT 09T308 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Tolerancia	M
Typ	CA115P
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,07 - 0,5 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	WP
Počet výmien/rezných hrán	2

Podmienka rezu	kontinuálny
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie