


**CCMT 120404, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Tolerancia	M
Typ	CA115P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 340 m/min
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie