

**CC.T 09T304, Typ: CA115P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Trieda položky	25E

## Technický opis

Typ	CA115P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 340 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie