

**DC.T 070202, Typ: CA115P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Trieda položky	25E

## Technický opis

Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Typ	CA115P

Lamač triesok

HQ

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie