


**CCMT 120408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 340 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Uhlový Polomer	0,8 mm

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie