

**DCMT 070204, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Lamač triesok	GK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Tolerancia	M
Typ	CA115P

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie