

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Tolerancia	M
Typ	CA115P
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 11T304
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	WP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 1 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokončovanie

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie