

**DCMT 11T308, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Typ	CA115P
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	HQ
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie