

**DC.T 11T304, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA115P
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	GK

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie