

**DC.T 11T308, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	CA115P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK
Uhlový Polomer	0,8 mm

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie