

**VBMT 110304, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Typ	CA115P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 340 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Lamač triesok	HQ
Uhlový Polomer	0,4 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie