

**CCMT 060202, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Typ	CA115P
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 340 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Lamač triesok

GK

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie