

## Medzný strmeňový kaliber, jednostranný, Typ: D



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484227 D
GTIN	2050002077638
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Kované vyhotovenie z kalibračnej ocele. Kontrolné plochy kallené, brúsené a lapované. Strana dobrých dielov s prídavkom na opotrebovanie podľa DIN 7163.

Medzný strmeňový kaliber s triedou tolerancie ISO, napr. č. 484227 **vel. 125,05 M6** alebo číselná tolerancia, napr. č. 484227 **vel. 125,05 + 0,01 / -0,02**. Pre ISO **polohy tolerančného pola a – zc v základných úrovniach tolerancie 6 – 13**.

#### Použitie:

Na testovanie hriadeľov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

#### Norma:

Baumaße nach **DIN 2231**.

#### Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke **zadajte polohu tolerančného pola (a – zc) a základnú úroveň tolerancie (6 – 13)**. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

### Technický opis

Norma	DIN 7163
Norma	DIN 2231
Norma	DIN 2231

Tolerančné pole	a
Tolerančné pole	b
Tolerančné pole	c
Tolerančné pole	d
Tolerančné pole	e
Tolerančné pole	ef
Tolerančné pole	f
Tolerančné pole	fg
Tolerančné pole	g
Tolerančné pole	h
Tolerančné pole	j
Tolerančné pole	k
Tolerančné pole	m
Tolerančné pole	n
Tolerančné pole	p
Tolerančné pole	r
Tolerančné pole	t
Tolerančné pole	u
Tolerančné pole	v
Tolerančné pole	x
Tolerančné pole	y
Tolerančné pole	cd
Tolerančné pole	js
Tolerančné pole	z
Tolerančné pole	za
Tolerančné pole	zb
Tolerančné pole	zc
Druh kalibru	kontrolný kaliber
Druh kalibru	dobrá strana kalibru

Menovitý rozmer	140 - 154,999 mm
Kvalita	6
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Materiál	Kalibračná ocel'
Kalibrácia	L8
Druh produktu	Medzný strmeňový kaliber

## Služby

Kalibrácia Medzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 200	028700 200
Kalibrácia DAkkS Medzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 160	028710 160