

Garant**Britová doštička Šírka celého polomeru 2,2 mm, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218480 ST900
GTIN	4067263115175
Trieda položky	21B

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre a_e max.**Technický opis**

Tolerancia a_p	0 / +0,3 mm
Uhlový Polomer	0,15 mm
Typ	HB7535
Typ	ST900
Posuv f_z	0,1 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiAlN

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie