

Garant**Britová doštička Šírka celého polomeru 4 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218484 ALU
GTIN	4067263116547
Trieda položky	21B

Popis**Vhodné pre:**

Na kotúčové frézy č. 218408 – 218444 a upichovaciú planžetu č. 273560.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max.

Vhodné pre kotúčové/deliace frézy rezačky $a_p = 3,1$ mm.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z	0,13 mm
Uhlový Polomer	0,15 mm
Tolerancia a_p	0 / +0,3 mm
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	1

Povrchová úprava	TiAlN
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie