

Garant

Rezná platnička, šírka 3 mm, pre kotúčové frézy a upichovacie planžety, tvrdokov



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218482 ALU
GTIN	4067263116509
Trieda položky	21B

Popis

Vhodné pre:

Na kotúčové frézy č. 218408 – 218444 a upichovaciu planžetu č. 273560.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max.

Vhodné pre kotúčové/deliace frézy rezačky $a_p = 3,1$ mm.

Technický opis

Tolerancia a_p	0 / +0,3 mm
Typ	HLINÍK
Typ	HU7810
Uhlový Polomer	0,15 mm
Posuv f_z	0,13 mm
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiAlN
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie