

**Garant****Britová doštička Šírka celého polomeru 4 mm, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218484 UNI
GTIN	4067263116578
Trieda položky	21B

**Popis****Vhodné pre:**

Na kotúčové frézy č. 218408 – 218444 a upichovací planžetu č. 273560.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e$  max.

Vhodné pre kotúčové/deliace frézy rezačky  $a_p= 3,1$  mm.

**Technický opis**

Tolerancia $a_p$	0 / +0,3 mm
Uhlový Polomer	0,15 mm
Typ	HB7535
Typ	UNI
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiAlN

Druh produktu

---

Vymeniteľné otočné rezné  
platničky na frézovanie