

**LED reflektor, 230 V, Príkon: 88W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081245 88
GTIN	5708997362068
Trieda položky	08C

Popis**Prevedenie:**

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.

- **Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.**
- **Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie.**
- **Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.**

LED reflektor NOVA „For Life“ s integrovanou rukoväťou a 5-stupňovou funkciou stmievania.

- **Nový aktualizovaný dizajn s vysoko účinnými multi-LED diódami.**
- **Nová funkcia OptiLight pre optimalizovaný svetelný výkon a vynikajúci čas svietenia.**
- **Kompaktný a odolný pre náročné pracovné prostredie.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Hmotnosť	4100 g
Celková výška	298 mm
Celková šírka	102 mm
Hodnotenie ochrany IP	IP 67

Dĺžka prepojovacieho kábla	5 m
Svetelný tok	1200 - 12000 lm
Dodávky energie	Sieťová prevádzka
Celková dĺžka	302 mm
Atribút názvu produktu	230 V
Typ výrobku	Reflektor