



LED čelovka s akumulátorom, Typ: I-VIEW



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081446 I-VIEW
GTIN	5708997362129
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Kompaktná a výkonná LED čelová lampa so širokým svetelným kužeľom na optimálne osvetlenie celého pracovného priestoru. Nové vysokoúčinné multi-LED diódy a nová **funkcia OptiLight** pre optimalizovaný svetelný výkon a čas svietenia. Bezdotykové zapínanie a vypínanie pomocou senzorového systému. Funkcia plynulého stmievania v rozsahu 10 – 100 %.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Technický opis

Svetelný tok	40 - 400 lm
Hmotnosť	240 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
Trvanie osvetlenia	1,25 - 19 h
Označenie výrobcu	I-VIEW
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh produktu	Čelová lampa

