

**LED akumulátorové tyčové svietidlo, Celková dĺžka: 240mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081406 240
GTIN	5708997362105
Trieda položky	08C

Popis**Prevedenie:**

Sklopné 3-in1 **pracovné svietidlo „For Life“** v novom dizajne s vysokoúčinnými multifunkčnými LED. Extrémne úzky a kompaktný dizajn. Umožňuje kontrolu a osvetlenie na ťažko dostupných a úzkych miestach. Nová **funkcia OPTILight** pre optimalizovaný svetelný výkon a svietivosť. Plne zložená lampa vreckovej veľkosti funguje ako bežná ručná lampa. Prídavné bodové svetlo a dve úrovne osvetlenia (50 alebo 100 %). Výkonný vstavaný magnet a háčik.

Funkcia:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 2,5$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Technický opis

Celková dĺžka	240 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 2	5 h
Svetelný tok	200 lm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Osvetľovacie teleso	LED modul
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Svetelný tok Úroveň 2	100 lm
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť	100 g
Trvanie osvetlenia	2,5 h
Druh produktu	Tyčové svietidlo