

**Kalibračný krúžok pre správne rozmery, Typ: F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	484037 F
GTIN	4067263129813
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

Z prvotriednej kalibračnej ocele, kalenej, odľahčenej, brúsenej a jemne lapovanej. Krúžky s medzirozmerom a prispôbením ISO, napr. č. 484037 **5,56 h6** alebo číselnou toleranciou, napr. č. 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

S prídavkom na opotrebovanie.

**Použitie:**

Hladké krúžky na kalibrovanie vonkajšieho priemeru.

**Norma:**

Nach **DIN 2250-G**.

**Upozornenie:**

Pri objednávke uveďte presný menovitý rozmer  $\varnothing$  s tolerančným poľom (a – zc) a kvalitu (6 – 13) alebo číselnú toleranciu ( $\pm$ ). Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

**Technický opis**

Norma	DIN 2250-G
Kvalita	6

Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Materiál	Kalibračná oceľ
Menovitý rozmer	25 - 31,999 mm
Tolerančné pole	a
Tolerančné pole	b
Tolerančné pole	c
Tolerančné pole	d
Tolerančné pole	e
Tolerančné pole	f
Tolerančné pole	fg
Tolerančné pole	g
Tolerančné pole	h
Tolerančné pole	j
Tolerančné pole	k
Tolerančné pole	m
Tolerančné pole	n
Tolerančné pole	p
Tolerančné pole	r
Tolerančné pole	s
Tolerančné pole	t
Tolerančné pole	u
Tolerančné pole	v
Tolerančné pole	x

Tolerančné pole	y
Tolerančné pole	cd
Tolerančné pole	ef
Tolerančné pole	js
Tolerančné pole	z
Tolerančné pole	za
Tolerančné pole	zb
Tolerančné pole	zc
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Nastavovací krúžok

## Služby

Kalibrácia Nastavovací krúžok Maximálny Ø 50	028400 50
Kalibrácia DAkks Nastavovací krúžok Maximálny Ø 50	028470 50