



Sada Siko klieští, Počet klieští: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

700051 3

GTIN

Trieda položky

73F

Popis

Prevedenie:

Priečodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. **S možnosťou jemného nastavenia západky** stlačením pružného tlačidla. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné. Kliešte čierno atramentované, hlava leštená, rukoväťe potiahnuté plastom.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Rozsah balenia:

1 kliešte Siko č. 705800: Veľ. 150; 250; 300

Upozornenie:

Súprava kliešťových kľúčov KNIPEX® vid'. č. 813730 a zmiešaný sortiment č.. 813735.

Technický opis

Počet klieští

3

Norma

DIN ISO 8976

bez iskier

nie

Druh produktu

Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 250	705800 250
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 125	705800 125
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 150	705800 150
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 180	705800 180
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 300	705800 300