

**Akumulátorová uhlová brúska GWS, Typ: GWS18-10SC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Trieda položky	03C

Popis**Prevedenie:**

Výkonná **18 V akumulátorová uhlová brúska**.

- **Rovnaký výkon ako káblová brúska s výkonom 1000 W s bezkefovým motorom a 18-voltovým akumulátorom ProCORE.**
- **Drop Control, KickBack Control a inteligentný brzdový systém pre maximálnu ochranu a pohodlie používateľa.**
- **Bluetooth modul pre úpravy cez aplikáciu Toolbox. Používateľské rozhranie pre aktívnu spätnú väzbu nástrojov a prednastavenie otáčok.**

Rozsah balenia:

Vrátane montážnej príruby, rýchchloupínacej matice, 1x nízkoenergetického modulu Bluetooth GCY 42 Professional, ochranného krytu a L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073854 a č. 073866.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø kotúčov	125 mm
elektronická predvoľba otáčok	áno

Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Druh batérie	Li-Ion
maximálne otáčky	9000 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Ochrana pred prepätím	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	systémový kufr (L-Boxx)
maximálna hĺbka separácie	34 mm
Označenie výrobcu	GWS 18V-10 SC
Spínač mŕtveho muža	nie
Hmotnosť	2 kg
Pozvoľný štart	nie
Konštrukcia motora	bezkefový
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Uhlová brúska