



## Rezačka rúr TubiX® s rýchlym nastavením, Pre Ø do: 30mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	818380 30
GTIN	4003773090038
Trieda položky	86A

### Popis

#### Prevedenie:

Ľahké a odolné telo z horčíkového kovu s vodiacimi valčekmi s ihlovými ložiskami a rezacím kotúčom. Ručný odihlovač sa dá zasunúť do tela. Vrátaťe náhradných rezacích koliesok.

#### Výhoda:

Nezávislé držanie a upínanie na potrubí pomocou rýchlonastavenia **QuickLock jednou rukou.**

· **Rýchle a presné polohovanie rezného kotúča na rôzne priemery rúr.**

#### Použitie:

Univerzálny na rezanie **medených**, **hliníkových** a **tenkostenných rúr INOX** (hrúbka steny do 2 mm).

#### Náhradný diel:

Náhradný rezný kotúč s ihlovým ložiskom a rýchlovýmennou osou pozri č. 818385.

### Technický opis

Označenie výrobcu	TubiX
Dĺžka	54 mm
Rezací kotúč otvor	7,8 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	3 - 30 mm
Ø rezacích koliesok	20 mm

## Technický list

Šírka rezacích koliesok	6,2 mm
Šírka	55 mm
Výška	26 mm
Druh produktu	Rezačka rúr

### Príslušenstvo

Súprava náhradných rezacích koliesok Typ 1	818385 1
--	----------