



Sortiment bitov „Universal“ s ovládacím nástrojom 32-dielna, Počet dielov: 32



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676101 32
GTIN	4013288228345
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na **ručné a strojné použitie**. **Rukoväť skrutkovača Kraftform** s rýchlopínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Použitie:

Štandardné profily na bežné skrutkové spoje.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 3 ks Vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675220 3 ks Vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675240 1 ks Vel. 4; 5; 6

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: Č. 675350 1 ks Vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Vel. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Rukoväť skrutkovača: 1 ks Č. 676410 s „Rapidaptor“ rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
-----------------	---------------------

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Počet dielov	32
Aktivačné náradie	Rukoväť skrutkovača
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti	nie
Druh produktu	Bitový nástroj