


Sortiment bitov BiTorsion s ovládacím nástrojom 14-dielna, Počet dielov: 14

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676061 14
GTIN	4013288229755
Trieda položky	63H

Popis
Prevedenie:

Pre otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Integrovaná račna (36 zubov/uhol návratu 10°) zjednodušuje a urýchľuje skrutkovanie bez zdĺhavého nasadzovania.

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na **ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača Kraftform** s rýchlopínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Veľ. 1; 2

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks Veľ. 1; 2

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 2,5; 3; 4; 5

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na vnútorné Torx®: Po 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX 20; TX25

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na rovnú drážku: 1 ks veľ. 0,8 x 5,5

Rukoväť skrutkovača: 1 ks

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač

Druh produktu

Bitový nástroj