

Digitálny číselník, Rozsah merania: 12,5mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Veľký digitálny a ďalší analógový ukazovateľ. Vhodné na nepretržité meranie pre sieťovú prevádzku. Meracia vložka s guľou z tvrdokovu, závit M2,5×0,45.

Výhoda:

- **Obojsmerné rozhranie Digimatic S1.**
- **Červené/zelené podsvietenie LCD pre vizuálne hodnotenie tolerancie GO/±NG.**
- **Analógové stĺpcové zobrazenie.**
- **Funkcia MAX/MIN RANGE (hodnota chodu) s frekvenciou 500 skenovaní/s.**
- **Externé elektrické napájanie cez sieťovú časť AC.**
- **Vysoká presnosť a prírastok číslíc 0,5 µm.**

Funkcia:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s Ø 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho kábla č. 497661, sieťovej časti AC 6V / 2A (CEE verzia Nemecko), zdvíhacej páčky.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497081, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Hĺbka	42,9 mm
Meracia sila	≤1,5 N
Ø puzdra	59 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Kalibrácia	C1
Dĺžka	117,8 mm

Rozsah merania	12,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Výška cifier	11 mm
Displej s podsvietením	áno
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

ADAPTER	497661 ADAPTER
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2