

metabo**Kompresor pre remeselníkov, Typ: 180/5W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079842 180/5W
GTIN	4007430244406
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný a prenosný piestový kompresor. Ideálne pre sponkovanie a klincovanie.

Technický opis

Šírka	395 mm
maximálny odsávací výkon	160 l/min
Hmotnosť	16 kg
Príkion	1,1 kW
maximálna kapacita plnenia	90 l/min
Sieťové napätie	230 V
maximálny tlak (vzduch)	8 bar
Výška	286 mm
Označenie výrobcu	180/5W
Dĺžka	370 mm
Objem tlakový zásobník	5 l
Druh produktu	Kompresor

