

metabo**Kompresor pre remeselníkov, Typ: 400/50D****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Výkonný a robustný kompresor pre náročné použitie s prístrojovým panelom a pásovým pohonom.

Technický opis

Maximálny sací výkon	400 l/min
Maximálny tlak (vzduch)	10 bar
Názov výrobcu	400/50D
Sieťové napätie	380-415 V
Spotreba energie	2,2 kW
Výška	817 mm
Šírka	410 mm
Dĺžka	1050 mm
Objem tlakovej nádoby	50 l
Maximálna plniaca kapacita	360 l/min

Hmotnosť	73 kg
Dodávky energie	Ovládané stlačeným vzduchom
Typ výrobku	Kompresor