

Garant GREENPLUS

Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, kyslý, Obsah: 200l**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088018 200
GTIN	4067263116172
Trieda položky	01L

Popis**Prevedenie:**

Ultrazvukový čistič Garant Green Plus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôbená ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú **bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov**. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené. Sonic Cleaner AC – **kyslý čistiaci koncentrát bez zápachu**, ktorý sa používa na odstraňovanie železných materiálov. Okrem toho možno odstraňovať aj vodný kameň, oxidy a minerálne usadeniny.

Použitie:

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.

Hrdza, vodný kameň, oxidy, minerálne usadeniny, ako aj oleje a tuky.

Vhodné pre:

Materiály sú potiahnuté molekulárnym ochranným filmom, ktorý dočasne chráni pred koróziou. Následné procesy povrchovej úpravy alebo kalenia nie sú ovplyvnené.

Technický opis

Séria	GreenPlus
Teplota skladovania	20 - 80 °C
Objem náplne Tekutina	200 l
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Hodnota pH	2,2
Zmiešavací pomer	5 - 100 %
Atribút Názov produktu	kyslý
Druh produktu	Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok