

**Pneumatická pásová brúska, Typ: 3260D12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Robustné pásové brúsky na profesionálne použitie.

- **360° otočná brúsna hlava**
- **Jednoduchá výmena brúsiv a kontaktného ramena**
- **Kompaktný a robustný dizajn**

Veľkosť brúsneho pásu 13×305 mm

Rozsah balenia:

1 kontaktné rameno, brúsny pás 13 × 305 mm.

Technický opis

Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Hmotnosť	0,77 kg
Dĺžka remeňa	305 mm
Maximálna požiadavka na vzduch	1020 l/min
Maximálna rýchlosť	26000 min ⁻¹
Maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Názov výrobcu	3260D12
Výstupný výkon	300 W

Šírka pásma	13 mm
Pracovný hluk	81,5 dB(A)
Spojovací závit	NPT
Dodávky energie	Ovládané stlačeným vzduchom
Typ výrobku	Pásová brúška