

**Pneumatická pásová brúska, Typ: 4200D24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079570 4200D24
GTIN	015451689636
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Robustné pásové brúsky na profesionálne použitie.

- **360° otočná brúsna hlava**
- **Jednoduchá výmena brúsiv a kontaktného ramena**
- **Kompaktný a robustný dizajn**

Veľkosť brúsneho pásu 13×610 mm

Rozsah balenia:

1 kontaktné rameno, brúsny pás 13 × 610 mm.

Technický opis

Dĺžka remeňa	610 mm
Výstupný výkon	400 W
Pracovný hluk	78 dB(A)
Maximálna požiadavka na vzduch	1260 l/min
Hmotnosť	1,39 kg
Šírka pásma	13 mm
Maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Spojovací závit	NPT
Maximálna rýchlosť	20000 min ⁻¹

Názov výrobcu	4200D24
Dodávky energie	Ovládané stlačeným vzduchom
Typ výrobku	Pásová brúska