

Pneumatická excentrická brúska, Typ: R036CC1HL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Trieda položky	03I

Popis

Prevedenie:

Výkonná excentrická brúska s uretánovou podložkou na suchý zips. **Pohodlné použitie** vďaka konštrukcii z kompozitného materiálu s nízkou hmotnosťou a ergonomickej opierke rúk. **Robustné vyhotovenie, plynulý chod a pneumatický pohon s nízkymi vibráciami** s ocelovým valcom, nízka hladina akustického tlaku. Výkonná excentrická brúska pre **vonkajšie odsávanie**. So zdvihom 5 mm.

Upozornenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom pozri č. 567775 alebo 567901.

Technický opis

Pracovná hlučnosť	82 dB(A)
maximálna potreba vzduchu	498 l/min
Hmotnosť	0,9 kg
Ø brúsneho taniera	150 mm
Zdvih	5 mm
Typ odsávania	vonkajšie
maximálne vibrácie podľa EN	3,9 m/s ²

maximálne otáčky

13000 min⁻¹

Druh produktu

Excentrická brúska