

Pneumatický gravírovací kolík, Typ: 140EP



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079709 140EP
GTIN	663023168098
Trieda položky	03I

Popis

Prevedenie:

Pohodlné gravírovacie pero na stlačený vzduch – ľahko gravíruje aj tie najtvrdšie povrchy. Vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkou gumovou rukoväťou a tenkému puzdru je vhodné na nepretržité používanie.

Rozsah balenia:

Vrátane 1,5 m PVC hadice.

Technický opis

Maximálna požiadavka na vzduch	30 l/min
Pracovný hluk	75 dB(A)
Názov výrobcu	140EP
Ø	17 mm
Spojovací závit	NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/8 palec
Dĺžka	140 mm
Frekvencia zdvihu	190 Hz
Maximálne vibrácie podľa EN	5 m/s ²
Hmotnosť	0,2 kg
Dodávky energie	Ovládané stlačeným vzduchom

Typ výrobku

Gravírovacie teliesko