

Základný regál so šikmými policami, Šírka 1300 mm, Hĺbka: 500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990604 500
GTIN	4058255012695
Trieda položky	96P

Popis**Prevedenie:**

Horizontálne deliace vodidlá sa môžu nastaviť v rastri 50 mm. Predná pozdĺžna tyč je zvýšená o 15 mm, a tým sa zabráni pádu tovaru.

Popis:**Montážne rozmery:**

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm

Hĺbka rámu celkovo: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Skladovanie plastových nádob, úložných boxov, kartónov a mnoho ďalšieho. Ideálne na uskladnenie „prvý do skladu-prvý zo skladu“.

Rozsah balenia:

7 šikmých polic, každá s 5 deliacimi vodidlami, 2 pozdĺžnymi tyčami, 2 bočnými vodidlami a 1 rovnou krycou policou vrátane upínacích nožičiek.

Upozornenie:

- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Šírka	1360 mm
Výška	2000 mm
Hĺbka regálu	500 mm
Výška regálu	2000 mm
maximálne zaťaženie poľa	1300 kg
Šírka regálu	1300 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1360 mm
Montáž zákazníkom	áno
Počet políc	7
Hĺbka	536 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Šírka 1300 mm
Druh produktu	Regál so šikmou policou