

**NOVUS®****Ručné sponkovače, Označenie výrobcu: J-29**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Trieda položky	07E

## Popis

### Prevedenie:

Používateľsky prívetivá a ergonomická profesionálna sponkovačka na presné zatĺkanie jemných a plochých drôtených sponiek, ako aj klinec.

**Odolná profesionálna sponkovačka** s plášťom z robustného zinkového tlakového odliatku s nízkym spätným rázom. Funkcia dorážania zabezpečuje rovnomerné zatĺkanie sponky.

- **Systém plnenia zospodu na rýchle a bezproblémové dobíjanie.**
- **Dištančný doraz na paralelné umiestnenie radov spôn.**
- **Nastavenie sily dorazu.**
- **Patentované bezpečnostné odblokovanie.**
- **Dobry prístup aj v stiesnených priestoroch.**
- **Okno na kontrolu plnenia sponkovačky.**

## Technický opis

Hmotnosť	1 kg
vhodný typ spony	E, A, D, H, G
maximálna hĺbka zarážania spôn	16 mm

Prevedenie	ručné sponkovače
Označenie výrobcu	J-29
Druh produktu	Zošívačka