

NOVUS[®]**Akumulátorová sponkovačka, Označenie výrobcu: J-551****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Používateľsky prívetivá a ergonomická profesionálna sponkovačka na presné zatĺkanie jemných a plochých drôtených sponiek, ako aj klinec.

- **System plnenia zospodu na rýchle a bezproblémové dobíjanie.**
- **Dištančný doraz na paralelné umiestnenie radov spôn.**
- **Nastavenie sily dorazu.**
- **Patentované bezpečnostné odblokovanie.**
- **Dobry prístup aj v stiesnených priestoroch.**
- **Okno na kontrolu plnenia sponkovačky.**

Výkonná profesionálna akumulátorová sponkovačka na dokonalé upevňovanie rôznych materiálov.

Rozsah balenia:

Vrátane 1x akumulátora 18 V/2,0 Ah, nabíjačky, spôn do sponkovačky a prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 073870.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť	2,7 kg
vhodný typ spony	D, G, E
maximálna hĺbka zarážania spôn	14 mm
Označenie výrobcu	J-214
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 Ah
Prevedenie	Akumulátorová sponkovačka
Druh produktu	Zošívačka

Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC145	073890 ASC145
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55-8	073890 ASC55-8