

Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: GSB18V45



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vrtanie a vrtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok (nie 070104).**
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

Robustný akumulátorový skrutkovač s výkonným motorom DC.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítium-iónového akumulátora 18 V/2,0 Ah, nabíjačky a L-Boxxu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania	12,2 m/s ²
maximálny krútiaci moment tvrdý	45 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Označenie výrobcu	GSB 18V-45
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania	<2,5 m/s ²
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Kapacita akumulátora	3 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	10 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	21 Nm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	1 kg
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1900 min ⁻¹
typické použitie	Medium
Napätie akumulátora	18 V
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač s príklepom