

## Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: GSR18V45



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Trieda položky	03B

### Popis

#### Prevedenie:

- **Kompaktné, výkonné akumulátorové vrtacie skrutkovače s otáčaním doprava/dolava.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok pre presné vrtanie a skrutkovanie.**
- **Mäkká rukoväť.**

Vynikajúca ergonómia a príjemná manipulácia vďaka **kompaktnému dizajnu. Motorová brzda** pre presnú prácu.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky a L-BOXXu.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

### Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh batérie	Li-Ion

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny krútiaci moment mäkký	21 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
typické použitie	Medium
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Označenie výrobcu	GSR 18V-45
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	0,9 kg
Kapacita akumulátora	3 Ah
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment tvrdý	45 Nm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18 v, 4-pólový motor DC
USP2	Rýchloupínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 1,5 – 13, s 2 akumulátormi, v L-Boxxe