

Priama brúska, Typ: GGS30LS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, praktická priama brúska pre všestranné brúsne práce.

- **Konštantná elektronika pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.**
- **Nový upínací systém pre fixáciu brúsnych teliesok bez vôle pre presné práce.**
- **Pozvoľný štart a funkcia KickBack Stop: Ak rozpozná blokovanie, ihneď vypne stroj.**
- **Vypínacie uhlíkové kefy pre vysokú ochranu motora.**
- **Vysoká životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito uteseným guľôčkovým ložiskám.**
- **6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW 19.

Technický opis

Hmotnosť	1,7 kg
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Sieťová frekvencia	50 Hz
elektronická predvoľba otáčok	áno
maximálne vibrácie podľa EN	3 m/s ²
Rozsah otáčok	7000 - 33000 min ⁻¹
Menovité napätie	230 V
Príkon	750 W

Zásobovanie energiou

Sietová prevádzka

Druh produktu

Priama brúska