

**Elektronická vodováha z ľahkého kovu, Dĺžka: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467545 600
GTIN	4007368050025
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Na elektronické meranie uhla a jeho digitálne zobrazovanie. Merací počítač je možné kalibrovať v priebehu niekoľkých sekúnd v horizontálnej aj vertikálnej polohe. S jednou horizontálnou a jednou vertikálnou vodováhou môže byť tiež použitý konvenčne. Veľmi dlhá prevádzková doba vďaka veľkej kapacite akumulátora. Pevný 4-komorový profil s práškovou povrchovou úpravou s 2 frézovanými meracími plochami.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081551 6LR61, v stabilnej priehľadnej plastovej závitovej rúrke.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Dĺžka	600 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 6LR61
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Stupeň
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Limit chyby v normálnej polohe a pri meraní s otočením o 180 stupňov	0,5 mm/m
Meracia technika	digitálna

Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha