

Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie, Typ: GAS1812MC**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorový vysávač prachu pre mobilné vysávanie. Jednoduchá preprava a pohodlná obsluha pomocou prenosných popruhov, na ktoré je možné vysávač zavesiť.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Dĺžka sacej hadice	1,6 m
Napätie akumulátora	18 V
Objem kontajnera	8 l
Druh batérie	Li-Ion
Objemový tok	1800 l/min

Hmotnosť bez batérie	8 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073854 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073853 B18
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18