

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251707 25/16 |
| GTIN | 4045197651044 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Funkčná šírka L ₄ | 32 mm |
| Podložka | 259031 39 |
| Veľkosť stopky | 25 mm |
| Upínacia príložka | 259038 2 |
| Skrutka na úpinku | 259021 1 |
| Skrutka pre podložku | 259025 3 |
| vhodná otočná rezná platnička | VN.. 1604.. |
| Držiak ISO-kód | MVJNR/L 2525M16 |
| Veľkosť doštičiek | 16 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 32 mm |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Podložka Typ 39 | 259031 39 |
| Upínacia príložka Typ 2 | 259038 2 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Skrutka na úpinku Typ 1 | 259021 1 |
| Skrutka pre podložku Typ 3 | 259025 3 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |