



Súprava VDE Kraftform Kompakt RA, Počet dielov: 17



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667256 17
GTIN	4013288229694
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s **výmennými čepeľami s dĺžkou 154 mm, kompletne izolované do 1000 V** podľa normy **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. Integrovaná funkcia račne (40 zubov/uhol návratu 9°) zjednodušuje a urýchľuje skrutkovanie bez zdĺhavého nasadzovania. Prepínateľný kotúč pre pravé a ľavé ťahovanie, ako aj zaistenie.

Dodávka v textilnom skladacom púzdre so suchým zipsom.

Výhoda:

Vyhľadávač nástrojov „Take it Easy“ s farebným kódovaním podľa profilov **na jednoduché a rýchle hľadanie**.

· **Robustná, bezúdržbová prevodovka z ocele.**

Obsah:

Čepele s drážkou: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5; 1,2 × 6,5

Čepele pre Phillips: PH1 a PH2

Čepele Pozidriv-Klingen: PZ1 a PZ2

Čepele Pozidriv/Schlitz (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)

Čepele pre Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Silná rukoväť pre výmenné čepele Č. 667411: Gr.1

Rukoväť Kraftform s funkciou račne: 1 kus

Technický opis

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Počet skrutkovačov	17
Norma	DIN EN 60900/VDE 0682-201
Druh produktu	Skrutkovač