

Garant**Súprava bez upínača Ø 9,75 – 101,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237539
GTIN	4045197584205
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Nástroj na jemné vyvrtávanie je možné adaptovať priamo na klieštinové skľučovadlo ER40.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a držiak vymeniteľnej doštičky.

Možnosť rozšírenia s pomocou adaptéra a držiaka na vymeniteľné britové doštičky typ Ø 152,1 mm.

Presnosť prísuvu 0,01 mm / cez nónius 0,002 mm na Ø.

Vyvrtávacie tyče s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO typ **CC..0602**.

Držiak vymeniteľnej doštičky s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO typ **CC..09T3**.

Rozsah balenia:

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Vyvrtávacia tyč Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

č. 237634 Vyvrtávacia tyč Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

č. 237640 Vyvrtávacia tyč Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

č. 237642 Vyvrtávacia tyč Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platníc: Č. 237645 pre Ø 87,75 – 101,1 mm (s adaptérom Č. 237534 do Ø 114,1 mm).

1 otocná platnica: č. 260052 Gr. CU7010 (alebo použite CC..0602);

č. 260058 Gr. CU7010 (alebo použite CC..09T3).

Náhradný diel:

Pre č. 237630 – 237642: Skrutka na otočné platničky č. 219830.

Pre č. 237645; 237531; 237532: Skrutka na vymeniteľnú doštičku č. 219805.

Odporúčanie:

- **Vymeniteľná doštička č. 265340 vel. F (CBN) na kalené materiály.**
- **Vymeniteľná doštička č. 237695 vel. HB7015 na hlboké otvory a malé prídavky materiálu (dobrá kontrola nad trieskami pri zníženej reznej sile).**

Upozornenie:

Pri cykle vyvrtávania dbajte na orientáciu bitu $\pm 20^\circ$!

Technický opis

Napojenie	ER40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj