

Garant**NC predvrtáky HSS-E č. 112000 s plastovým boxom 90°, bez povlaku, Typ: 6-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Trieda položky	11A

Popis**Prevedenie:**

Súprava NC navrtavákov v plastovom boxe.

S jazdnými plochami podľa DIN 1835-B. Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou – vďaka tomu ľahké navrtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaneho otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

Obsah:

4 navrtaváky NC č. 112000.

Obsah:

Po 1 NC navrtávači: Gr. 6; 8; 10; 12.

Rozsah balenia:

4-dielna súprava navrtavákov NC s plastovým boxom.

Upozornenie:

Použite otáčky pre skutočný \varnothing vrtania (nie všeobecne na vonkajší \varnothing vrtáka).

Technický opis

Menovité $\varnothing D_c$	6 mm
Menovité $\varnothing D_c$	12 mm

Menovité -Ø D _c	10 mm
Menovité -Ø D _c	8 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol špičky	90 Stupeň
Stopka	DIN 1835 B s h5
Počet rezných hrán Z	2
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Navrtávač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	vhodný	80	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

NC navrtávak HSS-E90° N Ø DC h6 10	112000 10
NC navrtávak HSS-E90° N Ø DC h6 12	112000 12
NC navrtávak HSS-E90° N Ø DC h6 6	112000 6
NC navrtávak HSS-E90° N Ø DC h6 8	112000 8
NC navrtávak HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10	112060 10
NC navrtávak HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12	112060 12
NC navrtávak HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6	112060 6
NC navrtávak HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8	112060 8