


3M**Výstražná značkováacia páska z PVCYB****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083632 YB
GTIN	50021200045856
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Farebné a podlahové označovacie pásky 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pások je odolná voči poškrabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Lahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

Lepiaca páska je vhodná na označovanie nebezpečných miest a priestorov na skladovanie materiálu, ako aj na označovanie rohov a hrán.

Model **3M™ 5702** je žlto-čierne pruhovaný a má vysokú odolnosť vďaka svojej odolnosti voči oderu, odieraniu, vlhkosti a poveternostným vplyvom.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Podkladový materiál	PVC fólia
Sklad Vlhkosť vzduchu	40 - 60 %

Farba	žltá, čierna
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Teplota skladovania	16 - 27 °C
Odolnosť od dátumu výroby	18 Mesiac
Pravítko k dispozícii	nie
Dĺžka	33 m
Označenie výrobcu	572
Šírka	50 mm
Hrúbka	0,14 mm
Pevnosť v ťahu	26 N/mm
Lepiaca hmota	guma, živica
Rozťažnosť	170 %
Lepiaca sila na oceli	2,1 N/mm
odolné voči teplotám do	4 - 77 °C
Druh produktu	Lepiaca páska

Príslušenstvo

Výstražná značkovacia páska z PVC Farba YB	083637 YB
--	-----------